



✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE ✓ UL ✓ cUL

UL-LifYY 4 x 0,08 qmm

UL-approbiert, höchstflexibel,
Bestell-Nr. 391400800

Verwendung / Beschreibung

Miniatursteuerleitung für Kleinstgeräte, Alarm- und Meldesysteme, Medizintechnik etc., wo hohe Flexibilität bei geringem Außendurchmesser gefordert ist.
Die Leitung ist UL-approbiert gem. Style 2936 und flammwidrig nach UL-VW1.

Variantendaten

Außen-Ø	ca. 3,10 mm
Gewicht	14,0 kg/km
Cu-Gewicht	3,6 kg/km
Abisolierwerkzeug (Ader)	40025
Abisolierwerkzeug (Mantel)	20310



Aufbau / Daten

Leiter	feinstdrähtige Cu-Litze, blk.
Leiteraufbau	40 x 0,05 mm
Ader-Ø	ca. 0,90 mm
AWG	28
Aderanzahl	4
Aderisolation	SR-PVC
Adercodierung	internationaler Farbcode
Verseilung	Adern in Lagen
Außenmantel	PVC, Class 43
Außenmantelfarbe	schwarz-seidenmatt
Abmessung	4 x 0,08 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -30 °C bis +80 °C bewegt: -10 °C bis +80 °C
Biegeradius	> 10 x Außen-Ø

Betriebsspannung	150 V
Prüfspannung	1.000 V
Isolationswiderstand	> 20 MOHM x km bei + 20°C
Leiterwiderstand	max. 200,0 Ohm/km

Aufmachung

Spulen á 100m

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

Zusatzinformation

Miniaturststeuerleitungen auch in PVC-Soft bzw. wärmebeständiger PVC Ausführung lagernd.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH
Mühlweg 6, 85095 Denkendorf
Tel.: 08466 - 9404-0
E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®