




Neohm | Neohm CRGP

Interne TE-Nummer 5-2176331-6

390K Ω , Thick Film, General Purpose Resistor, 1 %, 2 Termination, 2512, Taped & Reeled, 2 W, ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Solder, 6.35 x 3.2 x .55 mm, Neohm CRGP

[Auf TE.com ansehen>](#)

Passive Bauelemente > Widerstände > Widerstände für die Oberflächenmontage



Widerstandstyp: **Universalwiderstand**

Anzahl der Anschlüsse: **2**

Paketgrößencode: **2512**

Verpackungsmethode: **Auf Bandware**

Toleranz für passive Komponenten: **1 %**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Fester Widerstand
Widerstandstyp	Universalwiderstand
Paketgrößencode	2512
Elementtyp	Dickschicht

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Widerstände	1
------------------------	---

Elektrische Kennwerte

Nennspannung	500 V
Toleranz für passive Komponenten	1 %
Widerstandsklasse	1k Ω – 1M Ω
Widerstandswert	390K Ω
Nennleistung	2 W

Klemmenmerkmale

Anzahl der Anschlüsse	2
-----------------------	---

Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp

Löten

Abmessungen

Abmessungen der passiven Komponenten

6.35 x 3.2 x .55 mm

Verwendungsbedingungen

Temperaturkoeffizient

 ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode

Auf Bandware

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform mit Ausnahmen

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform mit Ausnahmen

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)
 Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit

Reflow-Löten tauglich bis 260 $^{\circ}\text{C}$

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 2176326-2
CRGP 0603 12R 1%



TE Teilnr.: 5-2176327-4
CRGP 0805 270K 1%



TE Teilnr.: 2-2176328-3
CRGP 1206 680R 1%



TE Teilnr.: 6-2176330-1
CRGP 2010 1M0 1%



TE Teilnr.: 4-2176331-9
CRGP 2512 100K 1%

Auch serienmäßig | Neohm CRGP



Widerstände für die Oberflächenmontage(432)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:163088-2
Stift-/Buchsenkontakte, Einzelausführung, Typ III, EMEA



TE Teilnr.:1-1393212-0
T92S7D12-24



TE Teilnr.:2-2176050-6
RLP73K 1E R56 5% 5K RL



TE Teilnr.:1558666-7
T9GS1L14-24



TE Teilnr.:5-2176331-7
CRGP 2512 470K 1%



TE Teilnr.:5-2176331-8
CRGP 2512 560K 1%



TE Teilnr.:182920-1
CPC SQ FL. RCPT REV SEX



TE Teilnr.:2178517-2
CROWN CLIP JUNIOR BUSBAR CONN



Dokumente

Produktzeichnungen

[CRGP 2512 390K 1%](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-2176331-6_BA.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-2176331-6_BA.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-2176331-6_BA.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[CRGP Data Sheet](#)

Englisch