

## ASSMANN VGA-Monitor-Verlängerungskabel

AK-310203-018-E 4016032287087



### VGA Monitor Verlängerungskabel, HD15 St/Bu, 1.8m, 3Coax/7C, 2xFerrit, be

**Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.**

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.

- 1 Unterstützt 1024 x 768 Pixel mit 60Hz
- 1 Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
- 1 Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- 1 Display Data Channel: DDC2
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: Doppelt geschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- 1 Länge: 1.8 m
- 1 Verpackung: Polybag
- 1 Sortiment: VGA Kabel

**ASSMANN VGA-Monitor-Verlängerungskabel**

AK-310203-018-E 4016032287087

**→ Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	9,50	45,00	33,00	26,00	38610,00
Innen-VPE	10	2,38	38,00	30,00	10,00	11400,00
Einzel-VPE	1	0,24	15,00	18,00	4,00	1080,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,24	15,00	18,00	4,00	1080,00

