

## EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 pol. D-Sub

Einsätze für Rundsteckverbinder M23

EPIC® M23 Einsätze 12 polig für D-Sub Bandkontakte für die M23 Rundsteckverbinderserie

### Info

für D-Sub Bandkontakte

für automatisierte Produktion mit Crimpautomat

**EAC**

Zulassungsvielfalt



Robust



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Gute chemische Beständigkeit



Windenergie



Maschinen- und Anlagenbau

### Nutzen

Rationelle Konfektionierung durch den Einsatz von D-Sub-Bandkontakten

Letzte Änderung (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 pol. D-Sub

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau  
Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
Apparatebau

### Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	gemäß IEC 61984: 100 V
Bemessungsstoßspannung:	1,5 kV
Bemessungsstrom in A:	4 A
Verschmutzungsgrad:	3
Durchgangswiderstand:	< 4 mOhm
Kontakte:	Messing, teilvergoldet
Kontaktzahlen:	13
Leistungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,08 - 0,56 mm <sup>2</sup>
Steckzyklen:	50
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

### Hinweis

Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 pol. D-Sub**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Einsätze	Polbild
Einsätze 12polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)			
44420120	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	12
44420121	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	12
44420122	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	12
44420123	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	12
Einsätze 12polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn)			
44420124	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	12
44420125	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	12
44420126	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	12
44420127	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	12

Letzte Änderung (14.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 pol. D-Sub**

