

Hymer

Rollbare Plattformleiter

ProTect

Podest Höhe x Breite x Tiefe 700 x 600 x 425 mm, 3 Breitsprossen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 157770



Hymer Plattformleiter ProTect

Rollbare Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 700 x 600 x 425 mm
- Aufstieg einseitig
- 3 Breitsprossen (inkl. Podest)
- Sprossen Tiefe 45 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,2 m
- Holmlänge 1850 mm
- aufgestellt Höhe x Breite 1730 mm x 650 mm
- aus Aluminium
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 2080 x 560 x 250 mm



- Ausstattung: Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Knieleiste, verstellbare Ausleger und Sicherheitstür
- Handlauf beidseitig
- rutschsichere Leiterfüße, 2 Kipprollen
- Gewicht 14,2 kg
- gemäß DIN EN 131-7
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Rollbare Plattformleiter	Höhe geklappt	2080 mm
Material	Aluminium	Breite geklappt	560 mm
Nutzung	einseitig	Tiefe geklappt	250 mm
Höhe Podest	700 mm	Unterbau	rutschsichere Leiterfüße, 2 Kipprollen
Breite Podest	600 mm	fahrbar	nein
Tiefe Podest	425 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Knieleiste, verstellbare Ausleger und Sicherheitstür
Holmlänge	1850 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Arbeitshöhe	2,2 m	Sicherheitsbügel	ja
Sprossen Anzahl	3	Handlauf	beidseitig
Stufen-/Sprossentyp	Breitsprossen	Ablageschale	ja
Tiefe Sprossen	45 mm	Norm	DIN EN 131-7
Höhe	1730 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	650 mm	Garantie	10 Jahre
Treppengängig	nein	Gewicht	14,2 kg
klappbar	ja		