

META

Weitspannregal

MINI-RACK

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2651 x 800 mm, Fachlast 490 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 471492



META Weitspannregal MINI-RACK

Anbauregal

Weitspannregal






- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2651 x 800 mm
- Feldlast 2500 kg
- Fachlast 490 kg
- Fach Breite x Tiefe 2600 x 800 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regaltyp	Weitspannregal	Böden / Ebenen Ausstattung	Verstärkung durch Unterzüge
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Stabilität	mittiger Unterzug
Regalfeld	Anbaufeld	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	3000 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	2651 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	800 mm	Unterbau	Fußplatte (dübelfähig)
Fachlast	490 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachbreite	2600 mm	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	2500 kg	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Gewicht	230,87 kg

Zubehör

150076		Schraubenanker für Weitspannregal
471368		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1451 x 800 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
471415		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1851 x 800 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
471448		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2251 x 800 mm, Fachlast 600 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
471856		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2600 x 800 mm, Für eine Fachlast von 490 kg, aus Holz in Dekor natur

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß