

RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber



Hublast 3000 kg, Hubbereich 490 mm

Artikelnummer: 507326



RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber mit zerlegbarem Pumphebel

Rangier-Wagenheber

- Hublast 3000 kg
- Hubbereich 490 mm
- Unterfahrhöhe 135 mm
- Teller Ø 120 mm
- Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
- Gewicht 36 kg
- Länge 660 mm
- Hebel abnehm- und zerlegbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Hebel	Hebel abnehm- und zerlegbar
Hebezeugtyp	Rangier-Wagenheber	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hublast	3000 kg	Bereifung	Polyamid
Hubhöhe	490 mm	Material	Stahl
Unterfahrhöhe	135 mm	Oberfläche	lackiert
Durchmesser Teller	120 mm	Farbe	blutorange // RAL2002
Länge	660 mm	Gewicht	36 kg

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm