

**ARCA 405021**



**Bestellzeichen:** ARCA 405021  
**Artikelnummer:** 8120025  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN Code:** 6418074079367  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423123  
 Dänemark: 8212091236  
 Schweden: 2500115  
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		400	500	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>		15.7	19.7	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Totally insulated
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>					SGS Fimko
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MPS ARCA 5040		Montageplatte			
MPP ARCA 5040		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 5040		Montageplatte			
DRS ARCA 405021		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 4050		Innentür (Set)			
PMK ARCA 50		Mastbefestigung, (Set)			

