



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 121207  
**Artikelnummer:** 7032660  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074005199  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423433  
 Elektrische Nummer: 8212002746  
 Dänemark:  
 Elektrische Nummer: 2536119  
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	122	120	65	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
inch:	4.8	4.7	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Rostfreier Stahl			Brandklassifikation: UL 746C 5V
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 80 °C			Gost R
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			

