

# PRODUKTDATENBLATT

## HF A



Form A (ZYA)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form A (ZYA): Zylinder ohne Stirnverzahnung.



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Typenbezeichnung           | HF A                          |
| Artikelbezeichnung 1       | Hartmetall-Frässtift Form A   |
| Artikel-Nr.                | 305005                        |
| GTIN                       | 4011890077498                 |
| Inhaltsmenge               | 1                             |
| Inhaltseinheit             | Stück                         |
| Gewicht                    | 0,028 kg                      |
| Produktabmessung           | 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64         |
| Durchmesser 1              | 9,6 mm                        |
| Kopflänge                  | 19,0 mm                       |
| Gesamtlänge                | 64 mm                         |
| Schaftdurchmesser          | 6,0 mm                        |
| Zahnung Langversion        | Z ALU - Aluminiumverzahnung   |
| Form Langversion           | Zylinder ohne Stirnverzahnung |
| Form Kurzversion           | Form A (ZYA)                  |
| Produktkategorie-Nummer    | PK09                          |
| Produktkategorie-Text      | HF                            |
| Verpackungsart             | Kunststoffdose                |
| Länge Verpackung           | 100 mm                        |
| Breite Verpackung          | 20 mm                         |
| Höhe Verpackung            | 15 mm                         |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,028 kg                      |
| Zolltarifnummer            | 82079091                      |
| Herkunftsland              | DE                            |