

# PRODUKTDATENBLATT

## XT77

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.  
Optimiert für die Stahlanwendung. Ideal auch für antriebsschwache Maschinen.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT77
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	208698
GTIN	4011890071021
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,027 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46M11BF11075
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071083
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	170 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,350 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE