



技术参数

1. 机械参数:

项目	标准
操作力	400±100 gf
锁住行程	3.50 ^{+0.3} _{-0.8} mm
总行程	4.8±0.5 mm

2. 电性能:

额定负载:	0.1A/30 VDC OR 1A/25 VDC
接触电阻:	50mΩ Max.
绝缘电阻:	100MΩMin.
操作寿命:	10000 次带负载0.1A/30VDC 5000 次带负载1A/25VDC
使用温度:	-10°C~+60°C
抗电强度:	1000VAC - 1分钟

接点弹簧	不锈钢
铜桥	黄铜带
铜针	黄铜带
胶芯弹簧	碳素弹簧钢丝
钩子	碳素钢丝
胶芯	热塑性塑料
胶片	热塑性塑料
胶壳	热塑性塑料
零件名称	说明

Project Ref:	PBN 按钮开关	
Part No:	PBN-S2A35-AAg	
Drawing No:	- - -	Eng Ver A1
Drafted by:	甘振兴	Date: 2011-04-20
Checked by:	李双	Date: 2011-04-20
Approved by:	许小云	Date: 2011-04-20

MASS PRODUCTION RELEASE

Tolerance Unless Otherwise Specified					
~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle
±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Unit: mm		Size: A4		Scale:	
THIRD ANGLE					