



Description:

Bacs t. 2/L, jaune en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 2/L en 4 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert)
- volumes d'espace/de débordement : 1,00 L / 0,67 L
- Charge admissible 4,2 kg/capacité d'empilement : 163 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 4 logements de cloison max. (transversalement)
- Accessoire séparé : Cloisons de séparation et couvercles
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Rails muraux, panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités taille 2/L en matériau conducteur noir : Résistance superficielle 10³ à 10⁶ Ohm
- p=profondeur= 216 mm, l=largeur=102 mm, h=hauteur=74 mm
- Cotes intérieures : 183x87x63 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	682200
GTIN	4007228682205
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	18

Couleur	jaune
Volume en l	1
Poids (kg)	0,08
T x B x H (mm)	216 x 102 x 74

Suremballage

Contenu en morceaux	18
T x B x H (mm)	340 x 254 x 340

Poids par récipient (kg)	1,72
pdf.information.eanPu	4007228556117

Palette

Nombre de cartons	60
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,19

Carton par étage	10
Poids brut de la palette (kg)	123,14