

Artikelnummer: 308501

Kurzbeschreibung: Plattenständer, 1600 x 800,
Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Plattenständer, 1600 x 800,
Tragkraft 1.200 kg: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr
und Winkelstahl. Ladefläche aus
Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.
Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der
Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der
Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL
(5010). Profilstahl fest verschwei sst, 7
Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand
90 mm. Ladefläche: B 1600 x T 800 mm

Außenmaße: 1740 x 800 mm

Ladeflächenhöhe: 80 mm

Tragkraft: 1200 kg

Eigengewicht: 35 kg Einsteckbügel bitte separat bestellen.

EAN/GTIN: 4250448503441

