

VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m

Artikelnummer	19.99.1552
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	19.99.1552
EAN (Einzelstück)	7611990138166



Anschlusskabel mit IEC320 C19 Buchse und Schutzkontakt Stecker

- Anschlusskabel für bis zu 16 A
- Typischer Einsatzbereich: USVs ab 3000VA oder Anschluss von Blade-Servern

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Stromkabel
Produkttyp	Anschlusskabel
Farbe	schwarz
Länge	2 m
Anschlüsse	Schutzkontakt, CEE 7/7 Stecker / IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A Buchse
Max. Strom	16 A
Max. Spannung	250V
Max. Leistung	3600W
Kabelmantelmaterial	H05VV-F
Aderquerschnitt (mm ²)	1,5mm ²
Anzahl Adern	3

Seite 1 Bezeichnung	Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Typ	Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm)	40 mm
Seite 2 Bezeichnung	Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ	IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm)	20 x 28 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses	Schutzkontakt, CEE 7/7
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande Frankreich, Tschechien, Slowakei
Gewicht	321 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	90 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.3 kg