


VariT 501 Serverschrank "1000" 15HE, 750x600x1000mm

Artikelnummer 26.51.4307

Hersteller APRANET

Hersteller-Art.-Nr. 501-715-10



Das VariT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
- Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluß) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19"-Ebene vorversetzen
- Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
- In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Serverschrank "1000"

- Grundgehäuse verschweißt, T = 1000 mm
- 2x 19"-Ebene 15 HE, vorne und hinten montiert, verstellbar
- Perforierte Haube front- und rückseitig (je T = 150mm) mit Vorreiberverschluss
- Seitenwände geschlossen
- Justierfußset
- Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
- Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
- Erdungsset
- 19"-Schraubenset M 5 (50-fach)

Technische Daten

Hersteller	APRANET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Standschrank
Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Serverschrank	ja
Höheneinheiten HE	15
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	750 x 600 x 1000 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	850
Schutzart IP	20
Front	Haube mit Perforation
Rückseite	Haube mit Perforation
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	ja
Justierfüsse	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 lichtgrau