

Röhrenlampe 16x54 mm, B15d 125-130V 5W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48221



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	5 W
Lampenspannung:	125 - 130 V
Lichtstrom:	25 lm
Socket:	B15d
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	16 mm
Gesamtlänge:	54 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	38 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 16x54 mm Röhrenformlampe B15d, klar, stoßfest

Energieeffizienzklasse: D
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 5
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 16:31:22



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.