

Lüftungsschelle PLU 2G-N

Gruppe: 1622

Einsatz


Zweiteilige Rohrschelle zur einfachen Montage von Wickelfalzrohren.

Lieferumfang

Spannschrauben vormontiert und so gegen Herausfallen gesichert.
Gelenkschraube für sichere und einfache Schnellverschlussmontage.
Handlings- und lageroptimierte Verpackung für Einhandmontage.

Montage


Oberteil der Rohrschelle ohne störendes Unterteil am Baukörper festschrauben.
Unterteil mit Schlüsseloch verliersicher in feste Schraube einhängen (siehe Abbildung). Nach Einlegen des Rohres und Einhängen der Gelenkschraube sitzt die Spannschraube hinter der Abwinklung; anschließend wird sie mit max. 2 Nm angezogen.



Technische Daten

Typ	Material [mm]	zul. Nutzlast [kN]	Anschluss-gewinde
71 - 200	20 x 1,5	0,8	M8/M10
224 - 500	25 x 1,5	1,0	M8/M10

Material: Stahl, verzinkt



Typ	G [kg]	Verp. [Stück]	Artikel-Nr.
71	0,09	50	199626
80	0,10	50	199633
90	0,10	50	199640
100	0,11	100	199657
112	0,12	100	199664
125	0,13	100	199671
140	0,14	80	199688
150	0,15	80	199695
160	0,16	80	199701
180	0,17	50	199718
200	0,18	50	199725
224	0,34	50	199732
250	0,37	40	199749
280	0,38	40	199756
300	0,41	40	199763
315	0,45	40	199770
355	0,47	40	199787
400	0,56	30	199794
450	0,58	20	199800
500	0,67	20	199817