

Artikelnummer: 156842

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8570, fahrbar, 6 Schubladen, 1 Fachboden mit Tür

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8570, fahrbar, 6 Schubladen, 1 Fachboden mit Tür: Diese Ausführung der Werkbank Serie 8570 ist fahrbar. Dabei bietet die Werkbank Serie 8570 bei diesem Modell insgesamt sechs Schubladen sowie einen Fachboden mit abschließbarer Tür. Dieses Modell der Werkbank Serie 8570 ist fahrbar. Hierfür ist die Schweißkonstruktion mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit einem Rollendurchmesser von 125 mm ausgestattet. Die Gestellfüsse sind aus Profi I-Stahlrohr gefertigt und die 40 mm dicke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv ist bereits



geschliffen und geölt. Ausgestattet ist die Werkbank Serie 8570 mit sechs Schubladen. Je zwei sind 90 mm, 180 mm und 270 mm hoch. Hinzu kommt der 540 mm lange Fachboden, den Sie individuell einstellen können und der dank Tür und Zentralverriegelung abschließbar ist. Die fahrbare Werkbank Serie 8570 ist 2000 mm breit und 700 mm tief. Sie ist mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau versehen und trägt eine Flächenlast von 1250 kg. Die Lieferung erfolgt fertig montiert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen- \varnothing : 125 mm, Bauhöhe 150 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 6 Schubladen: 2 x 90 mm, 2 x 180 mm und 2 x 270 mm Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 1 x 540 mm, dahinter je 1 verstellbarer Fachboden, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: 2000 mm Höhe: 880 mm

EAN/GTIN: 4040376108760