



19" Patch Panel, MPP24-HS K Class EA(tief) 500


- geeignet für Gigabit Ethernet
- 19" Einschubgehäuse 1 HE mit 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte
- werkzeuglose Befestigung der Abschirmhaube
- Leiterplatte horizontal
- Erdung über ein beiliegendes Masseanschlusskabel
- Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B
- 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts
- Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte, reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten
- Anschlussfreundlich bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den Anschlussdrähten auf max. 13 mm
- Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge
- Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen
- Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035)

Anwendungsbeispiele:

- Für den Einbau in 19" Schränke

Für wen geeignet:

- Für Systemhäuser und Fachhändler, die Netzwerklösungen anbieten



19" Patch Panel, K Class EA(tief)

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Patch Panel	RJ45	24	lichtgrau (RAL 7035)	100007018	11197968