

## Montage-Tritt aus Aluminium mit Gitterroststufen



- für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. in Arbeitsräumen mit erhöhter Rutschgefahr
- noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnter Oberseite, die höchste Anforderungen (Bewertungsgruppe R13 nach BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen
- obere Standfläche: 520 x 305 mm
- Stufentiefe: 240 mm
- sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch stabile Alu-Rohrkonstruktion und zusätzliche griffige Profile an den Stufenkanten
- rutschsichere Fußkappen



<b>Arbeitshöhe A [m]</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
Standhöhe B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Anzahl Stufen	1	2	3	4	5
Gewicht [kg]	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5
Bestellnummer	156-827-J0	156-828-J0	156-829-J0	156-830-J0	156-831-J0

### Gleich mitbestellen

#### Fußplatte mit Gummiauflage

- Bodenunebenheiten bis max. 50 mm können ausgeglichen werden
- besonders rutsicherer Gummiauflage fett-, öl- und säurefest
- Fuß beweglich gelagert (20 Grad)
- zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück)

Bestell-Nr.  
156-835-J0

