

## Rollcart chariot à timon

force 700 kg, plateau longueur x largeur 930 x 630 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausses : 4 parois (tube d'acier), faces avant emboîtables, côtés longs accrochables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage TPE sur jante plastique



**Numéro d'article: 158261**

## Rollcart Remorque à timon manuel

### Force 700 kg

chariot à timon

- force 700 kg
- plateau longueur x largeur 930 x 630 mm
- hauteur de charge 410 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausses : 4 parois (tube d'acier), faces avant emboîtables, côtés longs accrochables
- couronne de direction sur roulement à billes
- timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage TPE sur jante plastique

- disposition des roues rectangulaire

## Détails techniques

|                         |  |                          |                            |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention   | norme européenne         | non                        |
| type de chariot         | chariot à timon  | matériau de plateforme   | plaque de contreplaqué     |
| charge                  | 700 kg   | surface de plateforme    | antidérapant               |
| rehausses               | 4 parois (tube d'acier)  | exécution de plateforme  | imperméable                |
| fonction rehausses      | faces avant emboîtables, côtés longs accrochables                            | équipement chariot       | sans équipement            |
| hauteur rehausses       | 750 mm   | nombre/type de roulettes | 4 roues                    |
| longueur de plateau     | 930 mm   | pneumatique              | TPE                        |
| largeur de plateau      | 630 mm   | matériau de jante        | plastique                  |
| hauteur de charge       | 410 mm   | roulement                | roulement rainuré à billes |
| matériau                | acier/bois   | disposition des roues    | rectangulaire              |
| direction               | couronne de direction sur roulement à billes                                 | type de frein            | frein automatique          |
| barre directrice        | oui  | fonction frein           | agit sur les roues avant   |
| timon                   | timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos | surface de châssis       | finition peinture époxy    |
| poignée de sécurité     | oui  | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010   |
| longueur                | 1200 mm  | Poids                    | 86 kg                      |