

Bedrunka + Hirth établi

hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm, plateau de table en multiplis de hêtre, huilé, force 100 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 2 armoires, 2 tablettes, verrouillable avec serrure à cylindre



bedrunka+hirth
Bettendorferstraße 100 • 42699 Solingen • Tel. +49 (0)212 650-1000

Numéro d'article: 225715



Bedrunka + Hirth Établi

indispensable au quotidien dans l'atelier

établi




- hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm
- plateau de table en multiplis de hêtre, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 100 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs, 2 armoires, 2 tablettes
- à gauche 1 armoire, 1 tablette
- au centre 3 tiroirs
- à droite 1 armoire, 1 tablette
- hauteur des tiroirs 3x200 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription

- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- 3 années de garantie




Détails techniques




type de meuble	table	largeur utile du tiroir	600 mm
type de table	établi	profondeur utile du tiroir	600 mm
Exécution du bâti	4 pieds	capacité de charge de tiroir	100 kg
forme de châssis	piètement 4 pieds	extension tiroir	100 %
hauteur	860 mm	glissière tiroir	glissière à galets avec roulements à billes
largeur	2000 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	750 mm	poignée	poignée barre
épaisseur de panneau	40 mm	champ d'inscription	bandes d'inscription
charge	100 kg	matériau de plaque	multiplis de hêtre
hauteur réglable	non	surface de plaque	huilé
conducteur d'électricité	non	couleur de la plaque	hêtre
équipement établi	3 tiroirs, 2 armoires, 2 tablettes	matériau de châssis	acier
soubassements à gauche	1 armoire, 1 tablette	système de fermeture	serrure à cylindre
soubassements centraux	3 tiroirs	roulant	non
soubassements à droite	1 armoire, 1 tablette	garantie	3 années
nombre de tiroirs	3 pièce	Poids	180 kg
nombre x hauteur tiroirs	3x200 mm		

Accessoires

504389		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 8 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm, hauteur frontale 200 mm
504393		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 10 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm, hauteur frontale 200 mm
504395		tapis en caoutchouc strié pour tiroir, largeur x profondeur 600 x 600 mm

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm