

## regalwerk rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1341 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



[REGALWERK]



Numéro d'article: 525220

## regalwerk Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

### Rayonnage de départ

regalwerk rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage départ





- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1341 x 626 mm
- charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg
- largeur x profondeur compartiment 1285 x 600 mm
- 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- avec paroi en tôle pleine
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion





- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré avec échelles prémontées pour un montage par emboîtement simple et sans vis
- certifié GS, label de qualité RAL

## Détails techniques





| type de meuble                   | rayonnage  | stabilité / renfort / entretoise | trav. raidissement  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de rayonnage                | rayonnage à plateaux agglomérés                    | utilisation                      | bilatéral   |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                                 | matériau                         | acier   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ                                   | équipement rayonnage             | Tablettes, parois latérales                                   |
| convient pour (secteurs)         | salles d'archives                                  | largeur de compartiment          | 1285 mm   |
| hauteur                          | 2075 mm  | profondeur de compartiment       | 600 mm  |
| largeur                          | 1341 mm  | hauteurs de classeurs            | 5 pièce   |
| profondeur                       | 626 mm   | exécution échelle                | avec paroi en tôle pleine                                     |
| nombre de tablettes/niveaux      | 6 pièce  | surface de montant               | galvanisé   |
| charge maxi par tablette         | 250 kg   | surface de traverses             | galvanisé   |
| charge maxi par élément          | 2000 kg  | exécution couleur                | galvanisé   |
| type tablette/niveau             | sol en bois  | volume de livraison              | rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre |
| tablettes / niveaux à hauteur ré | oui  | livraison                        | prémonté  |
| tablette réglable au pas         | 25 mm  | certification                    | GS // label de qualité RAL                                    |
| montage des tablettes / niveaux  | traverse longitudinale suspendue, tablette déposée | Poids                            | 101,22 kg   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 525216 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 875 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 525218 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1005 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 525221 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1285 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 525223 |  | rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1695 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   | zinc anti-corrosion   |
| 525251 |  | butée centrale, pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur 1285 mm, en acier  |
| 525256 |  | butée arrière, pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur 1285 mm, en acier   |
| 525259 |  | séparateur à compartiments, pour rayonnage sans boulons, profondeur 600 mm, en acier  |
| 525380 |  | sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 1285 x 600 mm, épaisseur 16 mm, pour une charge max. par tabl. de 250 kg, le fond est inséré à fleur de lisse, en bois avec finition nature |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |    | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |    | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |   | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |