


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9402 ESD-Tafelwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 600 |
| laadvlak lengte (mm) | 1000 |
| laadvlak breedte (mm) | 700 |
| Etagehoogten (mm) | 276, 908 |
| Totale lengte (mm) | 1197 |
| Totale breedte (mm) | 709 |
| Totale hoogte (mm) | 908 |
| Wielen | TPE-ESD |
| Wielmaat (mm) | 200 x 40 |
| Gewicht (kg) | 52 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976494029 |