

Termékinformációk

67 01 160

Erőkímélő homlokcsípőfogók

DIN ISO 5748

- Vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	67 01 160
EAN	4003773040620
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	237 g
Méretek	160 x 52 x 16 mm
Szabvány	DIN ISO 5748

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,5 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,4 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

