

## Termékinformációk

# 87 00 100 BK

## KNIPEX Cobra® XS

Cső- és vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976



- Optimális elérés a legszűkebb helyeken is: rendkívül kompakt kivitel nagyon karcsú fejfel
- Egykezes finombeállítás csúszkával optimális a különböző méretű munkadarabokhoz való illesztéshez
- Tartós, biztonságos fogást biztosít a magas kopásállóság
- 28 mm (1") átmérőjű tartási kapacitás, a szélesség a lapostól a 24 mm-ig – mindössze 100 mm-es hosszúsággal
- Dobozos csukló: a kettős vezető kiváló minőséget és tartósságot biztosít
- Megfogó felületek speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 60 HRC
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Finombeállítás 11 beállítási helyzettel



### Általános

Cikkszám	87 00 100 BK
EAN	4003773085843
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	dombornyomott, durva felület
Súly	87 g
Méret	100 x 30 x 10 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

### Műszaki jellemzők

beállító helyzet	11
Kapacitát für Rohre (Zoll)	Ø 1 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	24 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 28 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



KNIPEX Cobra® XS: önzáró és tartós – az eredeti KNIPEX vízpumpafogó minden része

