

établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé et ciré, force 800 kg, finition de la structure 2 pieds / 1 conteneur, soubassement 4 tiroirs, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 118331

Établi standard

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en multiplex, huilé et ciré
- force 800 kg
- finition de la structure 2 pieds / 1 conteneur
- soubassement 4 tiroirs
- à droite 4 tiroirs
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	table	capacité de charge de tiroir	75 kg
type de table	éta bli	extension tiroir	100 %
Exécution du bâti	2 pieds / 1 conteneur	matériau de plaque	multiplex
forme de châssis	piè tement 4 pieds	surface de plaque	huilé et ciré
hauteur	840 mm	couleur de la plaque	hêtre
largeur	2000 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	700 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	800 kg	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
équipement éta bli	4 tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
soubassements à droite	4 tiroirs	roulant	non
nombre de tiroirs	4 pièce	livraison	démonté
hauteur frontale 150 mm	2 pièce	Poids	132,3 kg
hauteur frontale 200 mm	2 pièce		

Accessoires

118348



kit de compartimentage pour éta bli