

## Rollcart chariots porte-panneaux

force 200 kg, plateau longueur x largeur 320 x 60 mm, plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage air



Numéro d'article: 139221

## Rollcart Rouleur de panneaux

chariots porte-panneaux



- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 320 x 60 mm
- plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roues
- Ø de roue 260 mm
- avec bandage air
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	air
type de rouleur	chariots porte-panneaux	roulement	roulement à rouleaux
charge	200 kg	Ø de roue	260 mm
longueur de plateau	320 mm	hauteur	325 mm
largeur de plateau	60 mm	longueur	320 mm

matériau de plateforme	acier	largeur	320 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	5 années
barre directrice	non	Poids	9 kg
nombre/type de roulettes	2 roues		

## Cela s'adapte aussi ...

221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
329345		ventouse de manutention, force horizontale 35 kg, 2 ventouse(s) Ø 150 mm, avec ventouses articulées, corps en plastique