

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 200 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 200 x 50 mm,
moyeu avec palier lisse, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 129 x 106 mm

Numéro d'article: 139540



BS ROLLEN®

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 48 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | sans |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | pare-fils | non |
| modèle | roulette pivotante | hauteur | 240 mm |
| charge | 200 kg | largeur de roue | 50 mm |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| pneumatique | TPE | portée | 48 mm |
| Diamètre de roue | 200 mm | propriété surface de roulement | ménage le sol |
| matériau de jante | plastique | longueur de plaque | 129 mm |
| roulement | palier lisse | largeur de plaque | 106 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 105x80 mm |
| conducteur d'électricité | non | Diamètre du trou de la vis | 11 mm |
| matériau de boîtier | acier inoxydable | Poids | 1,55 kg |
| palier de pivotement | circuit de billes, deux rangées | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |