

## Lacont stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 2000 x 600 mm, 10 niveaus met rooster, bodemopvangbak met 210 l opvangvolume, hoogte x breedte x diepte 240 x 2420 x 820 mm, opvangbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag, staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus van staal met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 200547

## Lacont Stelling voor gevaarlijke stoffen met vaste opvangbak en rooster

stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

- geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen voor de opslag onderdak
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2000 x 600 mm
- vaklast 200 kg
- 10 niveaus met rooster
- per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door verstevigingstraversen en gegolfde verbindinasolaten in de dienterichting



- met uitneembaar, verzinkt rooster
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- opvangbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614
- volgens Duitse beroepsvereniging UVV BGR 234
- Leveringstoestand gedemonteerd

## Technische details

meubeltype	stelling	opvangbak uitrusting	uitneembaar, verzinkt rooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	opvangvolume vloeropvangbak	210 l
stellingtype	stelling voor gevaarlijke stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
stellingsysteem	kliksysteem	stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingstraversen // verbindingsschroeven in de diepterichting
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	legborden, vloeropvangbak
opslagplaats	onderdak	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal	staal
geschikt voor (product/materiaal)	kleinemballage	materiaal rooster	staal
hoogte	2000 mm	materiaal standaard	staal
breedte	2000 mm	materiaal traversen	staal
diepte	600 mm	materiaal opvangbak	staal
vaklast	200 kg	oppervlak legbord	verzinkt
veldlast	1200 kg	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	10 stuks	oppervlak traversen	verzinkt
legbord-/niveautype	rooster	oppervlak opvangbak	verzinkt
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
gebruik	eenzijdig	certificering RAL-RG	RAL-RG 614
hoogte opvangbak	240 mm	levering	gedemonteerd
breedte opvangbak	2420 mm	gewicht	205 kg
diepte opvangbak	820 mm		

## Gerelateerde Producten

200549



roosterlegbord voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 200 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage