

## Schefer pallethefwagen EHW 20 Eco Hybrid Plus

draagvermogen 2000 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
aandrijf wiel met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 70 x 150 mm,  
vorkrollen tandem met  
polyurethaan-banden, breedte x Ø  
60 x 80 mm



Artikelnummer: 225566

## Schefer Elektrische palletwagen EHW 20 Eco Hybrid Plus

### top prijs/prestatieverhouding


pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- aandrijf wiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 150 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 60 x 80 mm
- hefhoogte 105 mm / verlaagde hoogte 80 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 0,35 kW
- rijmotor 0,75 kW
- met noodstopschakelaar
- rijnsnelheid met last 4 km/h, zonder last 4,5 km/h
- stijgvermogen met last 3 %
- elektromagnetisch remsysteem
- met accu 24V/25 Ah
- met externe oplader
- stuuruitslag 90 ° / draaicirkel 1340 mm
- lengte 1546 mm
- gewicht 125 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	1546 mm
hefwagetype	pallethefwagen	breedte	540 mm
draagvermogen	2000 kg	stuuruitslag	90 °
lengte vork	1150 mm	draaicirkel	1340 mm
vorkbreedte	160 mm	snelheffing	nee
draagbreedte	540 mm	spanningsverzorging	accu 24V/25 Ah
bediening heffing	elektrisch	oplader	24 V/4 Ah
bediening wielonderstel	elektrisch	vermogen rijmotor	0,75 kW
hefhoogte (min.)	80 mm	vermogen hefmotor	0,35 kW
hefhoogte (max.)	105 mm	rijnsnelheid met last	4 km/h
materiaal aandrijf wiel	polyurethaan	rijnsnelheid zonder last	4,5 km/h
materiaal vorkwielen	polyurethaan	stijgvermogen met last	3 %
vorkrol	tandem	type rem	elektromagnetische remmen
diameter aandrijf wiel	150 mm	lastzwaartepunt	600 mm
breedte aandrijf wiel	70 mm	wiegfunctie	nee
diameter vork wiel	80 mm	gewicht	125 kg
breedte vork wiel	60 mm		

## Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood