

PE-opvangbak classic-line

voor 2 x europallet, opvangvolume 440 l, hoogte x breedte x diepte 350 x 1720 x 1300 mm, Gemaakt met rooster van kunststof in zwart, vorkslaffen



5 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 235740

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x europallet
- opvangvolume 440 l
- hoogte x breedte x diepte 350 x 1720 x 1300 mm
- draagvermogen 1200 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van kunststof in zwart
- vorkslaffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	blauw
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	440 l	materiaal rooster	kunststof

capaciteit	2 x europallet	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorksloffen
hoogte	350 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	1720 mm	garantie	5 jaar
diepte	1300 mm	gewicht	63 kg
draagvermogen	1200 kg		