

## Hymer rolsteiger 8073

reikhoogte 8,6 m, steigerhoogte 7,82 m, 3 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 6,6 m, platform breedte x diepte 2950 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239908



**HYMER**



### rolsteiger

- reikhoogte 8,6 m
- steigerhoogte 7,82 m
- 3 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 6,6 m, platform breedte x diepte 2950 x 1300 mm
- 6 x 8/2 x 4 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m<sup>2</sup>
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2
- conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 403,2 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger		150 kg/m <sup>2</sup>
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
materiaal steiger	aluminium	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
steigerhoogte	7,82 m	steigergroep	2
standhoogte	6,6 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
	8,6 m	in-/uitklapbaar	nee
platforms aantal	3	verrijdbaar	ja
breedte platform	2950 mm	balustrade	ja
diepte platform	1300 mm	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
sporten aantal	6 x 8/2 x 4	gewicht	403,2 kg
onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen		