

## accu-omsnoeringsapparaat voor PET- en polypropyleenband BTX3-16

geschikt 4 bedieningsfuncties:  
handmatig, semi-automatisch,  
automatisch en soft (de soft-functie  
halveert de ingestelde  
bandspanning en de  
transportsnelheid), Voor  
bandbreedte 13 - 16 mm met een  
dikte van 0,8 - 1,3 mm, spankracht  
van 900 tot 2500 N met een  
spansnelheid van 900 - 2500 N,  
hoogte x lengte x breedte 135 x 370  
x 141 mm



Artikelnummer: 240146



accu-omsnoeringsapparaat BTX3-16 voor PET- en polypropyleenband




- geschikt 4 bedieningsfuncties: handmatig, semi-automatisch, automatisch en soft (de soft-functie halveert de ingestelde bandspanning en de transportsnelheid)
- Voor bandbreedte 13 - 16 mm met een dikte van 0,8 - 1,3 mm
- spankracht van 900 tot 2500 N met een spansnelheid van 900 - 2500 N
- met één acculading zijn 200-800 omsnoeringen (afhankelijk van bandspanning) mogelijk

- hoogte x lengte x breedte 135 x 370 x 141 mm
- Sluiting per druk op de knop met behulp van hulsloos vibratielassen
- variabele spansnelheid, favoriete omsnoeringsfunctie is op te slaan, banduitlijningscontrole, reinigingsfunctie door middel van perslucht via twee geïntegreerde kanalen
- met slagvast „Full touch“ bedieningsdisplay
- weergave van de vooraf ingestelde en de effectief uitgeoefende bandspankracht tijdens de omsnoering in Newton (N) of pounds (lbs), 3-kleuren info en akoestisch signaal om bedieningsfouten te voorkomen
- Gewichtsneutraal uitgebalanceerd en door de beschermde en afgedichte plaatsing van de elektronica vrijwel waterdicht
- levering inclusief oplader

## Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	verpakkingsgereedschap functie	variabele spansnelheid, favorietenfunctie, banduitlijningscontrole, reinigingsfunctie
gereedschapstype	accu- omsnoeringsapparaat	afsluittechniek	vibratielassen
soort verpakking	handmatig	verpakkingsgereedschap eigenscha	vrijwel waterdicht // gewichtsneutraal uitgebalanceerd
omsnoeringssoort	4 bedieningsfuncties (handmatig/semi- automatisch/automatisch /soft)	hoogte	135 mm
voor omsnoeringsband, type	PET, PP	lengte	370 mm
voor bandbreedte	13-16 mm	breedte	141 mm
voor banddikte	0,8-1,3 mm	spanningsverzorging	accu 18V/2,0 Ah
trek	900-2500 N	accutype	lithium-ionen
spansnelheid	0-220 mm/s	oplaadtijd accu	15-30 min
omsnoeringen per acculading	200-800	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
verpakkingsgereedschap uitrustin	„Full touch“ bedieningsdisplay	inhoud levering	inclusief oplader
verpakkingsgereedschap aanduidin	vooraf ingestelde/effectieve bandspankracht // kleur- /akoestisch signaal	gewicht	5,7 kg

## Dit past ook bij ...

142930		ton, hoogte x Ø 670 x 730 mm, inhoud 200 l, van hogedruk polyethyleen, in naturel wit
217235		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van kunststof met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor wit, 4-voetonderstel van staal, 2 dispenserhouders/1 snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

239856



vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 150 x 150 mm, automatische bodem met dubbele stevigheid, afsluitbaar met plaksluiting