

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 925 mm, inhoud 0,225 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL7005 muisgrijs



Artikelnummer: 254595



### Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 925 mm
- inhoud 0,225 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 80 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 170 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via arolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL7005 muisgrijs

## Technische details

baktype	Kiepbak	kantelbeveiliging	ja
inhoud	0,225 m <sup>3</sup>	gelijkvloerse leging	nee
hoogte	540 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	960 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	925 mm	hoogte vorksloffen	80 mm
draagvermogen	750 kg	breedte vorksloffen	200 mm
bouwwijze	lage bouwvorm	afstand vorkkokers	170 mm
materiaal	plaatstaal	kraan	ja
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur	muisgrijs // RAL7005
wandconstructie	gesloten	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	80 kg
uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt		