


Bauer mini-bodemklepcontainer MSB 250

hoogte x lengte x breedte 625 x 800 x 1000 mm, inhoud 0,37 m³, met inrijbeugels, staalconstructie, vuurverzinkt

Artikelnummer: 254703



mini-bodemklepcontainer

- geschikt voor het ruimtebesparend verzamelen, opslaan en transporteren van werkmaterialen of afval
- hoogte x lengte x breedte 625 x 800 x 1000 mm
- inhoud 0,37 m³
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 160 mm
- inrijbeugelafstand 380 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met inrijbeugels
- minimale tandlengte van 1100 mm vereist
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
- onderbouw steunvoet
- staalconstructie

- vuurverzinkt
- gewicht 92 kg

Technische details

baktype	bodemklepcontainer	hoogte vorksloten	65 mm
geschikt voor (gebruik)	verzamelen, opslaan, transporteren	breedte vorksloten	160 mm
inhoud	0,37 m ³	afstand vorkkokers	380 mm
hoogte	625 mm	tandlengte (min.)	1100 mm
lengte	800 mm	draaginstallatie	inrijbeugel
breedte	1000 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
materiaal	staal	stapelbaar	ja
wandconstructie	gesloten	nestbaar	nee
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	plafond	nee
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	oppervlak	vuurverzinkt
onderrijdbaar	ja	kleur uitvoering	vuurverzinkt
onderbouw	steunvoet	gewicht	92 kg
onderrijdhoogte	100 mm		

Gerelateerde Producten

254713



centreerwand, voor mini-bodemklepcontainer 0,37 m³, van plaatstaal, hoogte x breedte x diepte 200 x 45 x 470 mm