

## Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 399282



**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN



## Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

### Recht

rollenbaan














- draagrol van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 500 mm
- breedte 540 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 700 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

|                   |               |                           |        |
|-------------------|---------------|---------------------------|--------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 700 mm |
| baantype          | rollenbaan    | lengte transportgoed min. | 375 mm |
| baancomponent     | baanelement   | asafstand                 | 125 mm |
| roltype           | draagrol      | framehoogte               | 70 mm  |

|               |           |                 |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| materiaal rol | kunststof | framebreedte    | 20 mm     |
| diameter rol  | 50 mm     | materiaal frame | staal     |
| baanlengte    | 1 m       | frameoppervlak  | verzinkt  |
| uittrekbaar   | nee       | framemodel      | U-profiel |
| baanbreedte   | 500 mm    | gewicht         | 11 kg     |
| breedte       | 540 mm    |                 |           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 126304 |    | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 415968 |    | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm   |
| 416086 |    | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm   |
| 424357 |    | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep |
| 428631 |   | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 428675 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 428722 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 428766 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 428802 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 428846 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 429033 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 429077 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |
| 429146 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 429204 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429226 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, lengte 1 m            |
| 429237 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, lengte 1 m         |
| 510321 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                  |
| 510326 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                  |