

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 300 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 160 x 50 mm, naaf met rollager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 503605

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 300 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 160 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	hoogte	214 mm
bouwmodel	bokwiel	lengte naaf	60 mm
draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	breedte wiel	50 mm
diameter wiel	160 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	aluminium	breedte plaat	110 mm
wiellager	rollager	afstand schroefgat	105x75 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	diameter schroefgat	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	2,5 kg
materiaal behuizing	staal		

Gerelateerde Producten

503610



wiel, draagvermogen 300 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 160 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x lengte x breedte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken