

## Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 120 x 300 x 200 mm, inhoud 4,1 l, van polypropyleen in blauw

VE 8 stuks

Artikelnummer: 509462



5 YEARS WARRANTY



## Euronorm stapelcontainers

### voor zware lasten

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 120 x 300 x 200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 100 x 260 x 160 mm
- inhoud 4,1 l
- draagvermogen 35 kg
- belasting 600 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden gesloten Zonder greepopening, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder aan alle zijden
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

## Technische details

baktype Stapelbak



wand uitrusting Zonder greepopening

euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder aan alle zijden
inhoud	4,1 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	120 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
lengte	300 mm	draagvermogen	35 kg
breedte	200 mm	last	600 kg
binnenhoogte	100 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	260 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	160 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
stapelbaar	ja	kleur	blauw
nestbaar	nee	aantal per besteleenheid	8
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	gesloten	gewicht	3,6 kg

## Gerelateerde Producten

509423		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509579		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, lengte x breedte 300 x 200 mm
509582		klapdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, lengte x breedte 300 x 200 mm
509586		etiket voor Euronorm-stapelbak, voor bakhoogte 120 mm, in wit

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag