

MUNK multifunctionele reformladder

2 x 12 sporten met profiel, balklengte
6,14 m, van aluminium

Artikelnummer: 524298



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

15
YEARS
WARRANTY



MUNK Multifunctionele reformladder

2-delig met nivello®-traversen

multifunctionele reformladder

- trap beide zijden
- 2 x 12 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 7,2 m
- balklengte 6,14 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- nivello®-traverse en -ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 18,1 kg
- volgens DIN EN 131
- 15 jaar garantie






Technische details

stijgtechniek multifunctionele ladder

in-/uitklapbaar ja

laddertype	multifunctionele reformladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	beide zijden	onderbouw	nivello®-traverse en -ladderschoenen
lengte paal	6,14 m	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte als aanlegladder	7,2 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreadbeveiliging
hoogte ladder	3,4 m	spreadbeveiliging	ja
sporten aantal	2 x 12	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	sporten met profiel	norm	DIN EN 131
diepte sport	30 mm	garantie	15 jaar
traversebreedte	1200 mm	gewicht	18,1 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE