

VARIOfit bandenkar

draagvermogen 200 kg, Voor
banden Ø 540 - 820 mm,
handmatig, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op plaatstaal-velg, 2
steunwielen, steunwielen met
pedaal met antisliplaag

Artikelnummer: 531469



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Bandensteekwagen

met 2 steunwielen

bandenkar

- voor opname, transport en neerzetten van complete bandenstapels
- draagvermogen 200 kg
- Voor banden Ø 540 - 820 mm
- hoogte x breedte 1600 x 705 mm
- handmatig
- ladingbeveiliging door hendelsysteem met openhoud-/klemfunctie
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met kogellager
- 2 steunwielen, steunwielen met pedaal met antisliplaag
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	kogellager
type kar	bandenkar	wiel-Ø	250 mm
geschikt voor (gebruik)	complete bandenstapels	steunwiel	2 steunwielen
draagvermogen	200 kg	veiligheidsgreep	nee
voor wieldiameter	540-820 mm	greep	duwbeugel
materiaal verwerking	gelast	wieluitrusting	steunwielen met pedaal met antisliplaag
materiaal	staal	hoogte	1600 mm
in-/uitklapbaar	nee	breedte	705 mm
ladingbeveiliging	hendelsysteem	oppervlak	m. poedercoating
kantelfunctie	handmatig	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	garantie	12 jaar
materiaal velg	plaatstaal	gewicht	26 kg

Dit past ook bij ...

210654		bandenstelling, grondveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
507325		rangeerkrik, heflast 3000 kg, hefgedeelte 395 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw