

Bauer gasflessendepot

voor 60 gasflessen met diameter 230 mm, hoogte x breedte x diepte 2190 x 2400 x 1500 mm, met gesloten deksel, met dubbele vleugel deur, van draadgaas met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 531809

Bauer Gasflessendepot

gasflessendepot



- voor opslag buiten
- voor 60 gasflessen met diameter 230 mm
- hoogte x breedte x diepte 2190 x 2400 x 1500 mm
- met gesloten deksel
- met dubbele vleugel deur
- goed afsluitbaar met Profielcilinderslot
- van draadgaas met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details


| | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | container | type deur | dubbele vleugel deur |
| type container | gasflessendepot | afsluitbaar | ja |
| opslagplaats | buiten | sluitsysteem | Profielcilinderslot |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | gassen | isolatie | nee |
| capaciteit | 60 gasflessen | materiaal | draadgaas |
| capaciteit gasflessen ø | 60 stuks | oppervlak | verzinkt |

| | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| 230 mm m | | | |
| hoogte | 2190 mm | brandveiligheid | niet beschermd tegen brand |
| breedte | 2400 mm | levering | gedemonteerd |
| diepte | 1500 mm | certificering trsg | voldoet aan de eisen conform TRGS 510 |
| dak | gesloten | gewicht | 250 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 529862 |  | roosterlegbord voor gasflessendepot, breedte x diepte 2400 x 1500 mm, van staal vuurverzinkt |
| 529872 |  | onderstel voor gasflessen, voor gasfles tot 11 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202906 |  | Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden |
| 202916 |  | Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden |
| 510903 |  | palletheffwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525753 |  | gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |