

Euronorm-stapelbak

Basic

hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, inhoud 31 l, van polypropyleen in wit, Wanden gesloten, bodem gesloten

Artikelnummer: 757291



Euronorm stapelcontainers Basic





Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm
- inhoud 31 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in wit
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door verzonken greep
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie



Technische details

baktype	Stapelbak	vloerconstructie	gesloten
euronorm	ja	bodemversteving door	verstevingingsribben
inhoud	31 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
hoogte	320 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
breedte	300 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	draaginstallatie	verzonken greep
stapelbaar	ja	kleur	wit
nestbaar	nee	garantie	5 jaar
vouwbaar	nee	gewicht	1,9 kg
wandconstructie	gesloten		

Gerelateerde Producten

757305		papierclip, voor stapelbak, van RVS
762983		oplegdeksel, van polyethyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm
762994		scharnierdeksel, van polyethyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm
763002		sluitclip, voor Euronorm-stapelbak

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag