

HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm



Artikelnummer	00000000001874121
EAN	4026631058469
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	1 mm
Partikellänge	5 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	11
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	13
Schnittgut	Papier

Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	3770
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	28 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1900 W
Spannung	220-230 V
Frequenz	50-60 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 1105 x 592 mm
Gewicht	105 kg
Farbe	weiß