

## DIGITUS® CAT 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel

DN-93903 4016032267133



### DIGITUS Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel LSA, Geschirmt, CAT 6 RAL9005 - schwarz

#### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

Das DIGITUS® Verbindungsmodul dient der Verbindung bzw. Verlängerung von Twisted Pair Kabeln.

- 1 Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
- 1 Material Oberfläche: Kupfer mit Nickel
- 1 Anschluss über LSA Leisten
- 1 Geschirmt
- 1 Integrierte Zugentlastung
- 1 LSA EIA/TIA 568 A & B
- 1 Kabeleinführung: bis zu 6,8mm
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26/1 ... 22/1)
- 1 Betriebstemperatur: -40°C ... +80°C
- 1 Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- 1 Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50µ Verzinnung über 60µ Ni-Beschichtung
- 1 Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- 1 Verarbeitbar mit 110- und KRONE LSA Anlegewerkzeugen

**DIGITUS® CAT 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel**

DN-93903 4016032267133

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	2,40	34,00	26,00	23,00	20332,00
Innen-VPE	25	1,20	19,00	23,50	12,00	5358,00
Einzel-VPE	1	0,05	2,50	6,50	14,00	227,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,80	4,00	6,50	72,80

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China