



Gehörschutzbügel Proflex 24

Proflex 24 Gehörschutzbügel, blauer Bügel mit orangen, konisch geformten Stöpseln, Stöpsel austauschbar, besonders leicht, erzeugt kaum Druckgefühl, Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt, einfache Anwendung, Ideal bei häufigem Auf- und Absetzen - kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden, Ersatzstöpsel sind verfügbar (Art: 157, 158, 159, 186), hervorragende Dämmwerte: SNR 24,1 dB(A), H 26,4 dB(A), M 20 dB(A), L 18,8 dB(A)

Artikel-Nr.: 905551

Beschreibung: Gehörschutzbügel Proflex 24
SNR 24 dB (A), mit orangen Stöpseln

Material: Kunststoff

Farbe: Bügel blau, Stöpsel orange

Größe: universal

Normen: EN 352-2:2002

Verpackungs Einheiten: 1 Stück / 100 Stück

H-Wert (High = Dämmwert für hohe Frequenzen): 26,4 dB(A)

M-Wert (Medium = Dämmwert für mittlere Frequenzen): 20 dB(A)

L-Wert (Low = Dämmwert für tiefe Frequenzen): 18,8 dB(A)

SNR (Single Number Rating): 24,1 dB(A)

EN 352 • EN 352-2

Produktart Gehörschutz: Bügelgehörschützer

Branche: Bau / Abfall / Recycling
Chemie Industrie / Labor
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Leichtindustrie

EN 352

EN 352-2