


Kärcher Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf

Leistung 2350 W, Luftmenge 3420
l/min, Behältervolumen 55 l

Artikelnummer: 119232

KÄRCHER



Nass-/Trockensauger




- Leistung 2350 W
- Luftmenge 3420 l/min
- Lautstärke 63 dB
- Behältervolumen 55 l
- Behälter aus Kunststoff
- mit Nass-/Trockendüse, Fugendüse
- Saugrohr aus Metall 2x500 mm lang
- Grobschmutzfilter
- Pumpenleistung 800 W
- Unterdruck 235 mbar
- umlaufende Stoßkante zum Schutz des Mobiliars
- automatische Abschaltung bei maximaler Füllmenge
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 430 x 570 mm

- Kabel 10 m lang
- Mit praktischem Schiebebügel
- Gewicht 29,5 kg
- Lieferung 4 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 Saugrohr x 0.5 m / Metall, Nass-/Trockenbodendüse 370 mm / Aluminium, Fugendüse, Grobschmutzfilter, Filtertüte 1 / Papier




Technische Details

Reinigungsart	nass/trocken	Reinigungsmaschine Funktion	schaltet automatisch ab bei max. Füllmenge
Reinigungstyp	Sauger	Energiesparfunktion	nein
Saugertyp	Nass-/Trockensauger	Reinigungsmaschine Ausstattung	umlaufende Stoßkante
Einsatzort	Innenbereich	Schiebebügel	ja
Akkubetrieb	nein	Höhe	860 mm
Leistung	2350 W	Breite	430 mm
Luftmenge	3420 l/min	Tiefe	570 mm
Pumpenleistung	800 W	Düsen	Nass-/Trockendüse, Fugendüse
Volumen Behälter	55 l	Lautstärke	63 dB
Material Behälter	Kunststoff	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Unterdruck	235 mbar	Ausstattung	Saugschlauch (4 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0.5 / Metall), Nass-/Trockenbodendüse (370 / Aluminium), Fugendüse, Filtertüte (1)
Schlauchlänge	4 m	Lieferumfang	4 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 Saugrohr x 0.5 m / Metall, Nass-/Trockenbodendüse 370 mm / Aluminium, Fugendüse, Grobschmutzfi
Saugrohrlänge	2x500 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Material Saugrohr	Metall	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Nennweite	40 mm	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Kabellänge	10 m	Gewicht	29,5 kg
Filtertyp	Grobschmutzfilter		

Zubehör

119517		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss
119616		Krümmer für Nass-/Trockensauger, Nennweite 40 mm, mit Clip-Anschluss
119898		Autosaugdüse, aus Kunststoff, Nennweite 40 mm

119900		Reduziermuffe, für Nass-/Trockensauger, Anschluss von C-40 auf DN 35, aus Kunststoff
119903		Reduziermuffe, für Nass-/Trockensauger, Anschluss von DN 35 auf DN 32, aus Metall
119907		Saugrohr für Nass-/Trockensauger, Nennweite 40 mm, Saugrohr 0,5 m lang
119912		Gummisaugdüse, um 45° abgeschrägte Form, Nennweite 40 mm
119915		Allzweckdüse, mit Gummilippe, Bürstenstreifen und Rollen, aus Aluminium, Nennweite 40 mm
119916		Fugendüse, aus Kunststoff, Nennweite 40 mm
119920		Krümmer für Nass-/Trockensauger, Nennweite 35 mm
119946		Nassfilterbeutel, Staubklasse L, reißfest, Länge x Breite 370 x 260 mm
119961		Grobschmutzfilter, aus Metall, für Nassanwendungen, Höhe x Länge x Breite 20 x 270 x 210 mm
119985		Flachfaltenfilter, aus Papier, Staubklasse M, Höhe x Länge x Breite 65 x 275 x 150 mm
119994		Fugendüse, aus Metall, Nennweite 40 mm
120012		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 35 mm, mit Clip-Anschluss
120014		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 10 m, Nennweite 35 mm, mit Clip-Anschluss
120017		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 10 m, Nennweite 40 mm, mit Clip-Anschluss

120018		Saugschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Clip-Anschluss
120019		Verlängerungsschlauch für Nass-/Trockensauger, Schlauchlänge 2,5 m, Nennweite 40 mm
120027		Saugrohr für Nass-/Trockensauger, Nennweite 40 mm, Saugrohr 1 m lang