

Bauer

Mini-Kippbehälter

EXPO 225

Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 925 mm, Inhalt 0,225 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 218096



Bauer Mini-Kippbehälter EXPO 225



Mini-Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 925 mm
- Schüttkantenhöhe 455 mm
- Inhalt 0,225 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 84 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 170 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,225 m³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	540 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Länge	960 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	925 mm	Einfahrtaschenabstand	170 mm
Traglast	750 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Höhe Schüttkante	455 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Oberfläche	verzinkt
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippausführung	Abrollautomatik	Gewicht	84 kg
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen		

Zubehör

218131		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Mini-Kippbehälter 0,225 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
218137		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Mini-Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm