

Kappes

Werkzeugwagen

ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm, 3 Lochplattenwände außen, 2 Lochplattenwände innen, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Front in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 222912



Kappes Tool-Tower Werkzeugcenter ToolTower® RasterPlan®

der praktische Helfer im Werkzeugbereich

Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm
- 3 Lochplattenwände außen, 2 Lochplattenwände innen
- Flügeltür mit Lochprägung
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Front in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Wagentyp	Werkzeugwagen	abschließbar	ja
Höhe	2175 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	700 mm	fahrbar	ja
Tiefe	700 mm	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Schrank Ausstattung	Boden, Lochplatten, Tür	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
inkl. Werkzeug	nein	Farbe Korpus	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Lochplatten außen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Korpus	kunststoffbeschichtet
Lochplatten innen Anzahl	2 Stück	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Flügeltür mit Lochprägung	Gewicht	101,53 kg
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück		

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221121		Wischtuch, 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm, Papierqualität Zellstoff, In altrosa
222681		Handreinigungsgel, parfüm- und silikonfrei, Geruch Zitrone
531287		Inforahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite selbstklebend